

受注生産品 受注から3か月後の納品となります。

SK6Aシリーズ

鉄・ステンレス対応

2口IH+ラジエントヒーター



水なしグリルで裏返す手間なく両面焼き上げ。

予熱も加熱もコントロールする光・温度センサー

予熱も加熱もコントロール
光・温度センサー

光センサーと温度センサーの組み合わせで鍋底温度を検知し調理に合わせて火加減をコントロール。さらに、鍋の過熱も見張ります。

フッ素コート焼き網

すっきりシンプルで使いやすい上面操作パネル



煮込み・卵焼き・焼き物(左IH) グリル自動調理(3メニュー) 揚げ物(右IH) チャイルドロック

※写真はHT-SK6AS(K)

水なし自動両面焼きグリル

「切身・干物」「丸焼き」「つけ焼き」の3メニューから焼き方を選んで、仕上がりを設定すれば、裏返す手間なく焼き上げます。



丸焼き

つけ焼き

むずかしい火加減も簡単においしく

調理モード(左IH) 「卵焼き」「焼き物」
適温調理(右IH) 「揚げ物」(140℃~200℃:10℃きざみ)



メニュー(卵焼き、焼き物)に合わせて設定火力を自動でキープ



目安温度を設定すれば油の温度を自動でキープ

「煮込み」メニュー(左IH)でおいしく、焦げ付きにくい

煮込み加減に合わせて、「弱め」「標準」「強め」の3段階から選んでじっくり煮込めるのでおいしく味がしみ込みます。



※「煮込み」メニューは、調理物を沸騰させてからご使用ください。※約45分経過すると自動的に通電を停止します。

200V

HT-SK6AS(K)

291,500円(税込)☆

265,000円(税別)☆

幅60cm 天面フラッグ前面パネル

受注生産品 受注から3か月後の納品となります。

200V

HT-SK6AK(K)

291,500円(税込)☆

265,000円(税別)☆

幅60cm ブラック

受注生産品 受注から3か月後の納品となります。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○説明用に「表示部」を点灯しています。○価格にはキャビネットは含まれません。○実際の調理を想定したイメージ写真を使っています。○200V マークの商品は単相200Vの電源工事が必要となります。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

仕様表

型式	2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応	火力調節	左右IH 100W相当～3.0kW, 8段階 中央ヒーター 300W相当～1.2kW, 3段階 グリル 手動270W相当～700W相当, 3段階
	HT-SK6AS(K) 天面ブラック/前面シルバー	光・温度センサー	● (左右IH)
トッププレート幅	60cm	チャイルドロック	●
		IH便利メニュー	煮込み(左IH)
左右IH 中央ヒーター		調理モード	卵焼き、焼き物(左IH)
		揚げ物メニュー(油量)	● 右IH(200～800g)
		タイマー(残り時間)	● IH9時間*1 ラジエントヒーター60分 グリル29分
		運転音*2	約42/39/33dB (火力により3段階に変わります。)
		オートパワーオフ	約10分
		電圧、消費電力	単相200V-5.8kW*3
		プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地線付き) 3芯キャブタイヤケーブル、長さ1m
		外形寸法(幅×奥行×高さ)	600×559×234mm
		グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	240×353×105mm
		質量	約14.5kg


*1 火力「4」以上は最長1時間まで。煮込みは最長2時間まで。*2 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社測定(当社標準鍋を使用)。
*3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。

揚げ物調理時のご注意 揚げ物は「揚げ物」メニューを使い別売品の天ぷら鍋および() または() 付きの鍋で下記条件を満たし、200～800gかつ深さ1cm以上の油量で調理してください。●鍋底の径が12～26cmで上部内径が16cm以上、底の厚さ1mm以上のもの。●鍋底が平らなもの(3mm以上の反りがあるものは使用できません)●鋳物鍋は正しく温度調節機能が動かない場合があるので使わないでください。●フライパンは高さが低く油がこぼれるおそれがあるので使わないでください。●片手鍋は体などが取っ手にふれて油がこぼれないよう十分注意してください。

使える鍋と使えない鍋についてはホームページでご確認いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/ih/contents/pot/index.html>

寸法図

(単位:mm)



寸法図はホームページからダウンロードできます。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/ih/sells/index.html>

さまざまな自動停止機能など

- 鍋無し自動停止
- 金属小物検知自動停止
- 揚げ物鍋反り検知自動停止
- 切り忘れ防止自動停止
- 過熱防止自動停止
- グリル過熱防止自動停止

IHクッキングヒーターを安全にお使いいただくために

揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります。

- 調理中は、本体のそばから決して離れないでください。
- 取扱説明書に記載の鍋を使用してください。
- 「揚げ物」メニューを使用してください。
- 取扱説明書に記載されている指定の油量を守って調理してください。
- 鍋はIHヒーターの中央に置いてください。

液体を加熱するときには突沸に注意してください。

- 水などの液体やカレー、みそ汁、吸い物、牛乳などが突然沸とう(突沸)して飛び散ったりすることがあります。食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにしてよくかき混ぜてください。●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まないでください。



市販の汚れ防止シートなどは使用しないでください。

- 市販の汚れ防止シートなどを使用すると正しく温度がはかれないため異常な加熱の原因となりますので使わないでください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

- 電源は定格電力以上のアース付きのコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●医療用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談のうえ、お使いください。●薄いものや底が反っているフライパン、鍋については、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を！ ●IHクッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後8年です。



愛情点検 ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。●焦げくさいにおいがしたり、運転中に異常な音がある。●ビリビリと電気をを感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

- 故障や事故防止のため、専用のブレーカーを切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
- 「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記にてご確認、お問い合わせください。

日立の家電品 webお問い合わせ

スマートフォンからチャットで
お問い合わせできます。>>>



チャット自動応答時間 24時間
オペレーター回答時間 月曜～金曜 9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉
固定電話から:0120-3121-11 携帯電話から:050-3155-1111(有料)
■日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口
TEL:0120-554-201

受付時間 月曜～金曜9:00～17:30(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

- 本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 弊社の「個人情報保護に関して」は、こちらをご参照ください。
<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2024年7月現在のものです。
YH-5126(SN)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。