

このような業界の方々に

✓クリーンルーム全般 ✓半導体 ✓エレクトロニクス ✓自動車部品・塗装


✓ガラス、光学機械 ✓印刷・フィルム ✓容器・包材 ✓製薬・医療 ✓食品・化粧品



簡単!置くだけ!清掃効果の確認や異物発生源の特定に!

異物採取ツール ダストサンプラー

型式：DS-20 | DS-20G | DS-CLEAR | DSW-01 | DS-BLACK | PF-01



POINT 1

一般室からクリーンルームまで、
幅広いエリアでご使用いただける
調査用検査シート

POINT 2

ダストサンプラーは、
表面フィルムを剥がし置いておくだけで
異物を採取できます。

POINT 3

調査対象物に直接粘着面を貼り付け
転写する「スタンプ方式」でも
採取できます。

製品仕様

	DS-20	DS-20G	DS-CLEAR	DS-BLACK	DSW-01	保護フィルム PF-01
外観						
粘着力	強粘着	強粘着	強粘着	微粘着	微粘着	—
粘着剤	クリル酸 エステル共重合体	クリル酸 エステル共重合体	クリル系粘着剤	オレフィン系 エラストマー	オレフィン系 エラストマー	—
保護 フィルム	(裏面保護フィルム) ポリエチレンテレフタレート	(裏面保護フィルム) ポリエチレンテレフタレート	(裏面保護フィルム) ポリエチレンテレフタレート 再剥離しやすい保護フィルム	(表面フィルムを使用) ハードコート+透明フィルム 2層構造	PF-01を使用	ポリエチレンテレフタレート
使用 用途	黒色系異物の 目視カウント用	白色系異物の 目視カウント用	黒色系異物の 目視カウント用	白色系異物のモニタリング用 ダスカー 50 ダスカー 100 100BLACK で計測可能	黒色系異物のモニタリング用 ダスカー 50 ダスカー 100 100BLACK で計測可能	DSW-01 の 保護フィルムとして使用

採取異物を自動計測できるシステム

ダスカー100BLACK
ダスカー50



ステンレス製で、低発塵・高耐久性!

ダストサンプラー用トレー
型式：DS-SP-TR



クリーンルームポータルサイト



シーズシーのネットショップ

クリーン化を目指す企業のパートナー
シーズシー株式会社

〒651-0085

兵庫県神戸市中央区八幡通 1-1-14 IPSX SOUTH 4F

TEL : 078-252-7201 / FAX : 078-252-7210 MAIL : info@csc-biz.com

HP : https://www.csc-biz.com/

