


壁面収納で  
お部屋がスッキリ。



ホッチキスで  
簡単取付。

### 強力にスッキリと収納




ゴルフバック(9.3kg) 散らかった鞆や小物も壁面収納でも楽に掛けられます。スッキリ。

P-8Sh(耐荷重12kg使用)

P-4Sh(耐荷重6kg×4個使用)

### キズ痕も目立ちません。

通常のホッチキスの針を使用するのでネジや画鋲に比べて穴も小さく近くで見てもめだちません。



石膏ボードの材質により針が打ち込めない場合があります。

壁美人は画期的固定金具です。中の取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。

壁美人の特許権、商標権はATZM社所有の権利です。

株式会社 若林製作所


新潟県三条市井戸場218-9 TEL 0256-34-6132

URL <http://www.kabebijin.jp/>

1 フィルムを本体にはめ込みます。



2 180°開くホッチキスで少し斜めから針を打ち込みます。



3 全て打ち込んだら完成です。




ホッチキス  
で  
簡単取付

石膏ボード用固定金具

壁美人®




## ■金具セット



番号	品番	商品名	入数	静止荷重	フィルム	針	材質	JAN
①	P-4Sh	P-4金具	2枚	6kg	4枚	1個(50本)	ステンレス	4985218113949
②	P-4Shw	P-4金具(白)	2枚	6kg	4枚	1個(50本)	ステンレス	4985218114601
③	P-8Sh	P-8金具	2枚	12kg	4枚	1個(100本)	ステンレス	4985218113956
④	P-8Shw	P-8金具(白)	2枚	12kg	4枚	1個(100本)	ステンレス	4985218114625
⑤	P-12Sh	P-12金具	2枚	18kg	4枚	2個(150本)	ステンレス	4985218113963
⑥	P-12Shw	P-12金具(白)	2枚	18kg	4枚	2個(150本)	ステンレス	4985218114632
⑦	P-16Sh	P-16金具	2枚	24kg	4枚	2個(200本)	ステンレス	4985218113970
⑧	P-16Shw	P-16金具(白)	2枚	24kg	4枚	2個(200本)	ステンレス	4985218114649
⑨	P-S-6Sh	P-S-6金具	2枚	3kg	4枚	1個(50本)	ステンレス	4985218114328
⑩	P-S-10Sh	P-S-10金具	2枚	5kg	4枚	1個(50本)	ステンレス	4985218114809
⑪	F-S1	F-S1金具	4枚	1kg		1個(50本)	ステンレス	4985218114724
⑫	F-L1	F-L1金具	3枚	2kg		1個(50本)	ステンレス	4985218114717

## ■受金具

(掛けたい物の裏面に取り付ける専用受金具)



番号	品番	商品名	入数	材質	適用番号	JAN
①	P-4Hh	受金具 平型	2枚	ステンレス	P-4Sh・P-4Shw・P-4Sh-1・P-4Shw-1	4985218114069
②	P-8Hh	受金具 平型	2枚	ステンレス	P-8Sh・P-8Shw・P-8Sh-1・P-8Shw-1	4985218114076
③	P-12Hh	受金具 平型	2枚	ステンレス	P-12Sh・P-12Shw	4985218114083
④	P-16Hh	受金具 平型	2枚	ステンレス	P-16Sh・P-16Shw	4985218114090
⑤	P-4H2h	受金具 L型	2枚	ステンレス	P-4Sh・P-4Shw・P-4Sh-1・P-4Shw-1	4985218114144
⑥	P-8H2h	受金具 L型	2枚	ステンレス	P-8Sh・P-8Shw・P-8Sh-1・P-8Shw-1	4985218114151
⑦	P-12H2h	受金具 L型	2枚	ステンレス	P-12Sh・P-12Shw	4985218114168
⑧	P-16H2h	受金具 L型	2枚	ステンレス	P-16Sh・P-16Shw	4985218114175
⑨	P-4H3h	受金具 段型	2枚	ステンレス	P-4Sh・P-4Shw・P-4Sh-1・P-4Shw-1	4985218114410
⑩	P-8H3h	受金具 段型	2枚	ステンレス	P-8Sh・P-8Shw・P-8Sh-1・P-8Shw-1	4985218114427
⑪	P-12H3h	受金具 段型	2枚	ステンレス	P-12Sh・P-12Shw	4985218114434
⑫	P-16H3h	受金具 段型	2枚	ステンレス	P-16Sh・P-16Shw	4985218114441

## ■フィルム(交換用フィルム)



①	P-4Fh	P-4フィルム	6枚	ポリカーボネート	P-4Sh・P-4Shw・P-4Sh-1・P-4Shw-1	4985218114021
②	P-8Fh	P-8フィルム	6枚	ポリカーボネート	P-8Sh・P-8Shw・P-8Sh-1・P-8Shw-1	4985218114038
③	P-12Fh	P-12フィルム	6枚	ポリカーボネート	P-12Sh・P-12Shw	4985218114045
④	P-16Fh	P-16フィルム	6枚	ポリカーボネート	P-16Sh・P-16Shw	4985218114052
⑤	P-S-6Fh	P-S-6フィルム	6枚	ポリカーボネート	P-S-6Sh	4985218114816
⑥	P-S-10Fh	P-S-10フィルム	6枚	ポリカーボネート	P-S-10Sh	4985218114823

## ■カバー ■P-4専用フック ■ホッチキスガイド ■専用針



①	P-4Sfh	P-4専用フック	2本	スチールエングラムメッキ	P-4Sh・P-4Shw・P-4Sh-1・P-4Shw-1	4985218114472
②	P-4Ch	P-4カバー	2枚	PE	P-4Sh・P-4Shw・P-4Sh-1・P-4Shw-1	4985218114267
③	P-8Ch	P-8カバー	2枚	PE	P-8Sh・P-8Shw・P-8Sh-1・P-8Shw-1	4985218114274
④	P-TG	ホッチキスガイド	1本	ステンレス		4985218114465
⑤	PS50	専用針1箱(1,000本入)	1箱	ステンレス		4985218114304

## ■お試し金具セット



※写真はP-4Sh-1/P-8Sh-1です。ホワイトもあります。


番号	品番	商品名	セット内容	JAN
①	P-4Sh-1	お試しP-4金具セット	●P-4金具 × 1枚 ●専用針 × 1個(50本) ●P-4カバー × 1個 ●P-4フィルム × 2枚	4985218115905
	P-4Shw-1	お試しP-4金具セット(白)	●P-4金具 × 1枚 ●専用針 × 1個(50本) ●P-4カバー × 1個 ●P-4フィルム × 2枚	4985218115912
②	P-8Sh-1	お試しP-8金具セット	●P-8金具 × 1枚 ●専用針 × 1個(50本) ●P-8カバー × 1個 ●P-8フィルム × 2枚	4985218115929
	P-8Shw-1	お試しP-8金具セット(白)	●P-8金具 × 1枚 ●専用針 × 1個(50本) ●P-8カバー × 1個 ●P-8フィルム × 2枚	4985218115936

## 受金具の取り付け方

受金具(平型): [P-4Hh]・[P-8Hh]・[P-12Hh]・[P-16Hh]

皿ネジφ3.0mmの木ネジで、長さは取付ける厚みに応じて選定してください。

取付けたい物の裏面に補強など7.5mm以上厚みの有る場合の取付け方




- 取付けたい裏面に厚み7.5mm以上の材が取り付けられている物の場合は、図のように受金具を取り付けて使用できます。
- 左右の受金具の間隔は均等に取付けてください。左右の荷重のバランスが取れていない場合は落下する恐れがありますので、ご注意ください。

受金具(L型): [P-4H2h]・[P-8H2h]・[P-12H2h]・[P-16H2h]


皿ネジφ3.0mmの木ネジで、長さは取付ける厚みに応じて選定してください。

取付けたい裏面が開いている場合の取付け方



- 左右の受金具の間隔は均等に取付けてください。
- 左右の荷重のバランスが取れていない場合は落下する恐れがありますので、ご注意ください。

棚など板状の物の取付け方




- 受金具は板の両端に均等に取付けてください。板の両端の荷重のバランスが取れていない場合は落下する恐れがありますので、ご注意ください。

受金具(段型): [P-4H3h]・[P-8H3h]・[P-12H3h]・[P-16H3h]


皿ネジφ3.0mmの木ネジで、長さは取付ける厚みに応じて選定してください。

取付けたい裏面が平らな場合の取付け方



- スペーサーの厚みを10.5mm~12mmの厚みの物をご使用ください。スペーサーを取付けたい物の裏面に固定してください。
- 左右の受金具の間隔は均等に取付けてください。左右の荷重のバランスが取れていない場合は落下する恐れがありますので、ご注意ください。

取付けたい裏面が平らで高さの少ない物の取付け方



- スペーサーの厚みを10.5mm~12mmの厚みの物をご使用ください。スペーサーを取付けたい物の裏面に固定してください。
- 左右の受金具の間隔は均等に取付けてください。左右の荷重のバランスが取れていない場合は落下する恐れがありますので、ご注意ください。