



I C E T R U S T

## 圧倒的な長時間持続冷感

特殊低温保冷剤「アイストラスト」使用

“圧倒的な熱交換率の高さ”

アイストラストの原料はポリマーを含まない液体です。


ゲル状の保冷剤は内部で対流は起きませんが、アイストラストは対流を起こすことにより、商品や空間から熱を奪い低温を保ちます。しかも液体の温度上昇を抑える特殊技術で、冷たい状態をキープします。



ICETRUST  
特殊低温保冷剤



ICETRUST BODY FIT VEST  
ボディフィットベスト




- 背中部分に大型ポケットがあり、夏場はICETRUSTを入れて暑さ対策、冬場は回路を入れて寒さ対策に。
- 肩部分にはマジックテープで長さ調節が可能なので、簡単にボディフィットします。

### ■商品特徴

- ・スポーツウェアに活用されるパワーメッシュストレッチで抜群のフィット感
- ・ファン付き作業服と共存できるミニマムな保冷ウェア
- ・接触冷感素材で冷んやりした着け心地
- ・保冷剤1つで長時間冷却、利便性バッチリ
- ・夏のスポーツにも最適
- ・速乾素材で洗濯簡単、毎日使える
- ・体感温度を調整できるインナーバッグ付
- ・スポーツウェアタイプのファッション性
- ・速攻長時間保冷(3時間～4時間)※環境・個人差により異なります。

0°C  
keep for a long time





I C E T R U S T



# Function

## 【サーモグラフィテスト】




ファン付き作業服にアイストラスト ボディフィットベストを組み合わせることで、冷たい空気が循環し保冷効果が高まります。  
ランニング30分実施した後、ファン付き作業服を着用。



アイストラスト ボディフィットベスト(アイストラスト強度中)を着用し、着用後5分経過。  
背中を中心に身体全体が冷えています。

## 【ICETRUST 保冷剤 0℃温度推移テスト】



外気温:平均29℃ 外箱:段ボール内箱:発砲スチロール  
テスト商品:アイストラスト保冷剤(300g 0℃タイプ)  
アイストラストの表面温度を計測

0℃タイプ:0℃を長時間キープし、その後ゆっくり温度上昇。長時間0℃をキープできる。



# 0℃

keep for a long time

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 商品名  | アイストラスト ボディフィットベスト<br>※保冷剤「アイストラスト」1袋付き          |
| 内容量  | 1セット                                             |
| 組成   | アイストラスト ボディフィットベスト<br>ナイロン 85% ポリウレタン 15%<br>中国製 |
|      | アイストラスト 特殊低温保冷剤<br>水、塩類<br>日本製                   |
| 販売価格 | ¥3,900- (税込 ¥4,290-) 1セット                        |

製造元 アトム技研株式会社  
愛知県名古屋市中村区椿町 10-14  
販売元 ニッキー株式会社  
大阪市中央区北久宝寺街 3-4-7







特殊低温保冷剤使用 超冷感ウェア

# ICETRUST

**圧倒的な冷感持続力**

長時間 0℃を持続で

**熱中症対策**に抜群の効果！

# 0℃

keep for a long time



**簡単セット**

背中部分に大型ポケットがあり、夏場はICETRUSTを入れて暑さ対策、冬場はカイロを入れて寒さ対策に。

**サイズ調節**

肩部分にはマジックテープで長さ調節が可能なので、簡単にボディフィットします。

**通気性抜群**

メッシュ素材を使用することで、冷気を確実に体感

**圧倒的な熱交換率の高さで、脅威の冷感持続を実現**

ICETRUST 特殊低温保冷剤の原料はポリマーを含まない液体です。

ゲル状の保冷剤は内部で対流は起きませんが、ICETRUST 保冷剤は対流を起こすことにより、商品や空間から熱を奪い低温を保ちます。しかも液体の温度上昇を抑える特殊技術で、冷たい状態をキープします。

ICETRUST 装着で  
ファン付ベスト内を快適に



**ICETRUST の優れた冷感持続**

【測定方法】 完全凍結した保冷剤（3種類）を取り出しバスタオルの上に置き、接地面の間でデータロガーを取り付けて温度変化を測定。

【測定環境】 約27℃～28℃ 【測定日時】 2024年7月27日 10:30～16:30

【測定風景】

温度推移比較表 (A社、B社製品比較試験)



|      | 0    | 30   | 60   | 90   | 120  | 150  | 180  | 210  | 240  | 270  | 300  | 330  | 360(分) |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| ①    | 1.5  | 2.0  | 2.2  | 2.6  | 2.7  | 3.1  | 3.2  | 3.3  | 3.4  | 4.9  | 6.5  | 11.8 | 16.7   |
| ②    | 2.5  | 2.3  | 2.3  | 2.6  | 2.8  | 3.1  | 3.2  | 3.2  | 3.2  | 4.2  | 5.7  | 9.8  | 13.9   |
| ③    | -2.9 | -1.2 | -0.5 | -0.2 | 0.0  | 0.3  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 1.1  | 1.3  | 1.7  | 3.1    |
| 環境温度 | 27.9 | 28.1 | 27.8 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.6   |

長時間の0℃  
保冷維持が可能

短時間で  
完全凍結が可能

原料は安全の  
食品添加物のみ

環境にやさしく  
安全な廃棄処理可能

耐久性のある  
特殊3層ケース構造

見せなくなる  
スタイリッシュデザイン

様々な業界を変える  
画期的保冷剤

様々な生活シーンで  
大活躍

ICETRUST 特殊低温保冷剤

サイズ：170mm×170mm

外装：アルミ3層構造フィルムシート

内容物：水、塩類

内容量：300g

N+  
support plus

