

W

ヒアルロン酸、 高濃度配合美容液

“ ヒアルロン酸Na × アセチルヒアルロン酸Na ”



ヒト脂肪細胞順化
培養液エキス

ナイアシン
アミド

※整肌成分として、1%未満配合。

HA aqua syrup

導入機器に使用できる5つのフリー

無香料

無着色

ノンパラベン

ノンアルコール

ゲル化剤フリー

商品開発経緯 Development Story

美容機器を使ったケアを続けたいと思っても、「美容液のコストが気になって、なかなか続けられない」そんな声に向き合うことから、開発をスタートしました。

“良いものを、毎日のケアとして無理なく使い続けたい”その想いを大切に、濃度や配合成分、使いやすいボトル形状に至るまで、細部にこだわって丁寧に仕上げています。

品質と続けやすさの両立を目指したこの美容液が、日々の美容機器ケアに寄り添う存在となれましたら幸いです。



Points 01 こだわりの濃度

W ヒアルロン酸の保湿力



“ヒアルロン酸 Na”


肌が温まった状態でも、うるおいを保ちやすい特徴を持つ保湿成分です。肌にみずみずしさを与え、しっとりとした状態をキープすることを目指した処方に使用されています。

“アセチルヒアルロン酸 Na”

うるおいを保ち、乾燥を防ぎながら、ジェルのような状態をキープしやすい処方のヒアルロン酸です。美容機器が肌の上をすべりやすい状態に整え、心地よいケアをサポートします。

Points 02 こだわりの整肌成分

先進美容発想の整肌成分



“ヒト脂肪順化培養液エキス”

肌をすこやかに保ち、うるおいを与えるために配合している保湿・コンディショニング成分です。肌のキメを整え、なめらかな印象へ導くことを目的とした成分です。

“ナイアシンアミド”

肌にうるおいを与え、乾燥を防ぐことで、肌のすこやかな状態を保つサポート成分です。肌の水分保持を助け、なめらかな質感へ整えます。

※整肌成分として、1%未満配合。


Points 03 こだわりの容器

ひねると開くツイストキャップ

片手で開閉しやすいこだわりボトルです。キャップ一体型のツイストキャップ仕様のため、ひねるだけで開閉でき、キャップが落ちたり紛失したりする心配がありません。



キャップ
一体化で
落ちない



Points 04 こだわりの大容量

大容量だから広範囲にケア可能！

通常の30mL美容液約5本分に相当する、150mLの大容量設計。家庭用美容機器でのケアを想定し、なめらかな使い心地と使いやすさ、コストバランスを丁寧に追求しました。大容量でありながら上質さを保った価格設定により、日々のお手入れにもたっぷりとお使いいただけます。

たっぷり
150mL



大容量設計。

例：通常の美容液30mL
×5本分に相当

こんな美容機器に使用可能！

✓ ポレーション導入

✓ EMS 機器

✓ プラズマ発生機器

✓ 家庭用脱毛機器
(ジェル未使用水晶機器を除く)



気になる部位を集中的にケア



※美容機器と併用される場合は、機器の取扱説明書をよく読んでお使いください。

【お問い合わせ】

W ヒアルロン酸、高濃度配合美容液

内容量
150mL



お試し用
サッシェ
1mL



HA
aqua syrup

HAアクアシロップ

サッシェ1mL×10包

定価
980円(税込 1,078円)

150mL

定価
6,300円(税込 6,930円)

SHINBISHIN 株式会社 シンビシン

□大阪オフィス 大阪府大阪市浪速区元町1-5-7 ナンパラザビル8F
TEL.06-6641-3500(代)/ FAX.06-6641-3510
□東京オフィス 東京都千代田区神田須田町1-10-1 Y・S須田ビル8F
□名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区大須4-13-46 ウィストリアビル8F
□福岡オフィス 福岡県福岡市中央区天神4-1-17 博多天神ビル4F