

手袋サイズ表

品 名	商品コード	型式名称	使用電圧	タイプ(厚さ)	サイズ	指の長さ(mm)			手の幅(mm)	
						A	B	C	D	E
						親指	人差し指	中指	掌	手首
低圧用電気絶縁ゴム手袋 「ネオフィット」	02020178	YS-102-54-02	交流・直流 300V以下	A (最薄手)	M	56	59	71	112	102
	02020179	YS-102-54-03			L	56	60	74	116	107
	02020180	YS-102-54-04			LL	56	61	76	121	111
	02020187	YS-102-58-02	直流750V以下	B (薄手)	M	56	59	71	112	102
	02020188	YS-102-58-03			L	56	60	74	116	107
	02020189	YS-102-58-04			LL	56	61	76	121	111
	02020181	YS-102-55-02	交流600V以下 直流750V以下 (厚生労働省型式検定品)	C (薄手)	M	56	59	71	112	102
	02020182	YS-102-55-03			L	56	60	74	116	107
	02020183	YS-102-55-04			LL	56	61	76	121	111

【表示寸法について】

- ① 当製品は、作業性の良い局指(やや指先が曲がった状態)立体形状になっており、表の指の長さ(A～C)は局指状態での寸法を計測し表示しています。
- ② 上表の手袋の幅(D・E)は手袋を平面上に押し当てた状態での寸法を計測し表示しています。

【サイズ選定と留意点】

- ① 指の長さを計測する際は指を伸ばした状態から軽く力を抜いた自然な状態(少し指が曲がった状態)で「指先」から「指股」までの寸法を実測します。
- ② 実測値を元にサイズ表を参照しながら選んで下さい。なお、実測値より若干短めのサイズをお選びいただいた方がよりフィット性を高めることができます。
- ③ 実測値より大きなサイズを選ぶと指先が余り、フィット感が損なわれる場合がありますのでご注意下さい。
- ④ サイズが少し大きかった場合は、手袋の中にインナー(汗取り)手袋などをはめ、調整して下さい。
- ⑤ 手のサイズは個人差がありますので、あくまでも目安としてご参照下さい。

* 当サイズ表の記載内容は2015年9月1日現在のものです。

