


AC100V式チャイム

光るチャイム チャイム音とフラッシュランプで来客をお知らせします。



EG121
希望小売価格300円 税抜
チャイム用小型押釦



EG331
希望小売価格900円 税抜
チャイム用押釦



EC170
希望小売価格8,000円 税抜
光るチャイム



WQ4501
希望小売価格1,200円 税抜
コール押釦(常開形)
(屋内用)



EC170P
希望小売価格8,600円 税抜
光るチャイム(電源コード2.2m付)

●電源コード付もあります。

① 光量切替ツマミ
② 音量切替ツマミ


ON保持型の押釦は接続しないでください。

- 特長**
- 来客時にチャイム用押釦を押すとチャイム音とフラッシュランプでお知らせ、耳のご不自由な方などにもお知らせできます。
 - 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
 - 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂などからの呼出しができます。
 - 音量・光量の調節ができます。(音量は無音になります。)
 - チャイム音はオートストップ付ですので押釦が押されたままでも自動的に鳴りやみます。


フラッシュランプは切にして使用することはできません。

ご使用例

来客報知設備に



室内からの呼び出し用に




音楽鑑賞時などの来客報知に




| | |
|------------|--|
| 仕 様 | |
| 定 格 電 圧 | AC100V 50-60Hz |
| 消 費 電 力 | 待機時 3.5W(定格電圧にて) 鳴動時 12 W(定格電圧にて) |
| 操 作 電 圧 | 約DC9V |
| 音 量 | 大(70dB以上)・小(50dB以上)・切/ブー音:大(65dB以上)・小(45dB以上) |
| 鳴 動 時 間 | ピンポン音(2回×3回)約6秒(オートストップ) ブー音、押釦を押している間(ただし最大約2分で自動停止) |
| フラッシュランプ仕様 | キセノンランプのフラッシュ光(強・弱調整可能) |
| 適 用 電 線 | 電源端子 1.6VVF 押釦端子 0.5~0.75mm ² 、0.5~1.2mm |
| 最大配線長 | 100mまで |
| 寿命 | 4万回鳴動以上または点滅動作100時間 |
| 適合ボックス | 1口用スイッチボックス |
| 質 量 | 約400g |

| | |
|---------|--|
| 接続可能な押釦 | |
| チャイム用 | EG365P、EG372P、EG375P、EG342・P、EG345・P、EG331・P、EG335・P、EG121・P、EG125・P |
| 連絡用 | WQ4501、WS65611、WS65311、WS65771、WTF4409W |
| ドアスイッチ | EK60・EK61 |

接続はオートストップ端子へ結線してください。
ON保持タイプの押釦は接続できません。
呼出しLED表示付の押釦(WS66772、WS66712など)は接続できません。




フラッシュランプ出力方向



呼出音・フラッシュランプ出力仕様

| | 呼出音・鳴動時間 | フラッシュランプ(ワンショット入力の場合の動作)・鳴動音 |
|------|---|------------------------------|
| チャイム | ピンポンピンポン(約6秒) 電子音 2回 ピンポン 3回 オートストップ | 光 10秒 音 6秒 |
| 連絡 | ピンポンピンポンピンポン(約6秒) 電子音 3回 オートストップ | 光 10秒 音 6秒 |
| ブー | ブー(押釦を押している間(ただし最大約2分まで鳴動)) | 光 4秒 音 1秒 |

寸法図(寸法表示単位:mm)



乾電池式チャイム

メロディサイン チャイムもメロディで楽しむ時代。美しいメロディを奏でます。
押釦は、[\[小勢力・100V両用\]](#)又は[\[小勢力用\]](#)からお選びください。(736頁をご参照ください。)



EC5237WP
メロディ 1曲 連続
電子音 2回 ピンポン 3回 連続



EC5237HP
メロディ 1曲 連続
電子音 2回 ピンポン 3回 連続



EC5237BP
メロディ 1曲 連続
電子音 2回 ピンポン 3回 連続



EC5227W
メロディ 1曲 連続
電子音 2回 ピンポン 3回 連続



EC5117WKP
メロディ 2曲 連続
電子音 2回 ピンポン 3回 連続



EC5347
メロディ 1曲 連続
電子音 2回 ピンポン 3回 連続



EC95352
メロディ 1曲 連続
電子音 2回 ピンポン 3回 連続

結線の応用例は738、739頁をご参照ください。

| 品 名 | 品 番 | 色 彩 | 希望小売価格 税抜 | 定格電圧 | 動作 電流 | 音 量 | 鳴動時間 | 電池寿命 | 適合電線・ 配線長 | 付属品 |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---|---|--------------------------------|--|------------------------|
| メロディ サイン (2種音) | M EC5237WP (押錠別) | パールホワイト | 4,520円 | DC1.5V (単3×1コ) モニター 乾電池付 | 65mA 以下 | 68dB以上 | <div>通話</div> メロディコール 7.5±1.5秒、 3 4 <div>通話</div> ピンポンコール 6±1.5秒 | 約1年 (1日10回 使用) | 0.5～ 0.75mm ² ; 100mまで | 乾電池 単3×1コ 取付ネジ2本 |
| | M EC5237HP (押錠別) | 石目調 | | | | | | | | |
| | M EC5237BP (押錠別) | ダークグレーメタリック | | | | | | | | |
| | M EC5227W (押錠別) | ホワイト | 4,150円 | DC1.5V (単3×1コ) (別売) | | | | | | 取付ネジ 2本 |
| M EC5227WP (押錠別) | 4,250円 | | DC1.5V (単3×1コ) モニター 乾電池付 | 乾電池 単3×1コ 取付ネジ2本 | | | | | | |
| メロディ サイン | M EC5117WKP (押錠別) | ホワイト | 3,200円 | DC1.5V (単3×1コ) (別売) | 65mA 以下 | 65dB以上 | <div>通話</div> メロディコール 7.5±1.5秒 3 4 | 約1年 (1日10回 使用) | 0.5～ 0.75mm ² ; 100mまで | 取付ネジ 2本 |
| メロディ サイン (3種音) | M EC5347 (押錠別) | ホワイト | 5,500円 | DC1.5V (単3×1コ) (別売) | 65mA 以下 | 最大68dB以上 (単体時) 最大65dB以上 (子器接続時) 1 | <div>通話</div> メロディコール 1:12±3秒、 3 <div>通話</div> メロディコール 2:7.5±1.5秒、 <div>通話</div> ピンポンコール 6±1.5秒 <div>通話</div> ファミリーコール (ブルブル)連続 | 約1年 (子器接続 せず1日10 回使用) | 0.5～ 0.75mm ² ; 100m まで、増設子 器:20mまで | 取付ネジ 2本 |
| | M EC95352 (子器) | | 1,800円 | 定格インピー ダンス8 | | 0.2W | 最大65dB以上 1 2 | 親機と連動 | | — |

注)品番末尾Pの商品はプリスタ包装です。
1 音量調整幅約10dB 2 本体の音量調整と連動 3 メロディコール1、2は当社オリジナルメロディです。
4 メロディの途中で押釦を離されても、曲の終わりまで鳴動します。

ホロホロチャイム

寿命(乾電池)は1日10回で
約2年間、非常に経済的です。
(乾電池単3・2コ×別売)



EB259P
ホロホロ 連続




EB279P
ホロホロ 連続

| 品 名 | 品 番 | 希望小売価格 税抜 | 鳴動方式 | 定格電圧 (動作電流) | 音 量 | 電池寿命 | 適合電線・配線長 | 付 属 品 |
|-----------------|--------|--------------|------|----------------------------------|------|----------------------|--|--------------------------------|
| サインベイト /ホロホロ | EB259P | 1,450円 | 電子式 | DC3V、55mA以下 (単3乾電池2コ) (別売) | 65dB | 約2年 (1日10 回使用) | 0.3mm ² :12mまで 0.5mm ² :20mまで 0.75mm ² :30mまで | 押釦1コ(EG121) ステップル10本 取付ネジ4本 |
| ナースベイト /ホロホロ | EB279P | 2,000円 | | | | | | 押釦1コ(WS4409) 取付ネジ2本 コード10m |


注)EB259P、EB279Pは、押釦が押されている間だけ鳴動します。
注)EB259P、EB279Pは、1コの押釦で本体2台を同時に鳴動させることはできません。
注)品番末尾Pの商品はプリスタ包装です。
在庫区分: ㊞ 代理店様に在庫をお願いする商品 ㊞ メーカーに在庫している商品 ㊞ 受注後 営業日以内に工場出荷する商品 ㊞ 受注後 日以内に工場出荷する商品 ㊞ 受注後 日以内に工場出荷する商品
地区により精送期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。

寸法図(寸法表示単位:mm) 結線図


●EC5227W
●EC5237WP、HP、BP




●EC5117WKP



●EC5347



●EB259P、EB279P



希望小売価格には消費税は含まれておりません。