

ポータブル溶存水素計 ENH-2000

最大計測 3000ppb

- ・ 小型で簡易防水、持ち運びに便利
- ・ 最大/最小値を表示し、データ保持が可能
- ・ 電池の消耗が少なく、予備バッテリーつき
- ・ 電池残量表示、無操作10分で電源自動OFF
- ・ ppm/ppb 表示切替・水温表示機能あり
- ・ 保管・持ち運び用キャリングケース入り




溶存水素量
1493 ppbを
表示中

! 本測定器は、水素水生成器や水素発生具、水素水の溶存水素測定用に開発されたものです。特殊センサを使用しているため、お湯、アルカリイオン水、塩水、ジュース、お茶、サプリメント等の測定には使用しないでください。この場合の表示された測定数値は、水素濃度を特定するものではありませんのでご注意ください。



■価格(税別)
57,000円



【ENH-2000 性能比較】
(当社測定)

〈付属品〉 本体、取扱説明書/保証書、キャリングケース
ボタン電池 CR2032(内蔵4個/予備4個)
センサ保護液1本、センサクリーナーペーパー
予備Oリング、電池取り出し用ミニドライバー

・ 監修：岡山理科大学名誉教授 石井猛
・ 推薦：日本水素水振興協会

〈仕様〉

- ・ 測定対象：溶液中の溶存水素
- ・ 測定方式：水素還元方式
- ・ 測定範囲：0～3000 ppb/L
- ・ 検出単位：1 ppb
- ・ 精度：±10 %
- ・ 寸法：170×40×26 mm
- ・ 重量：102g(電池含む)

水素還元方式とは

溶液中の酸化還元電位 (ORP) を検知し、溶存水素濃度として換算する測定技術です。独自開発した解析技術と特殊センサにより、これまで大変高価だった水素測定が手軽に行えるようになりました。信頼性の高い水素水の販売等にご活用ください。

【測定の注意点】 酸化還元電位が低い水の場合、水素が発生していないものでも水素濃度が高く表示されます。水素水の測定のみにご利用ください。

発売元

株式会社トラストレックス

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2-11 第2喜巴ビル
TEL: 06-6378-1611 FAX: 06-6378-1612
<http://www.trustlex.co.jp>

販売代理店